

Garant
Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 7/8-18

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130040 7/8-18
GTIN	4062406044237
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 22,225 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	18
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	21 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Sriegio gylis	55,56 mm
Sriegio Ø	22,225 mm
Drožlių griovelių skaičius	4

Sriegio žingsnis	1,411 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	7/8-18 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius