

Garant GRIDLINE

**CPU-kast 16G, Hoogte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927335 500
GTIN	4062406124564
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie, met ventilatormotor en vast ingebouwde 2-weg-contactdoos met aan/uit-schakelaar en zwakstroomzekering. 3-polige aansluitkabel (3 m) met industriële stekker. Luchttoevoer in de behuizing via ventilator. Afsluitbaar met stiftcilinderslot.

**Toepassing:**

De beste oplossing voor de CPU op uw werkplek. Beschermt tegen stof en beschadiging. Biedt beveiliging tegen onrechtmatige toegang.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, front antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

**Technische beschrijving**

Nuttige diepte	600 mm
Aantal ventilatoren	1
Gewicht	19,7 kg

met tafelcontactdoos	ja
Behuizing bij onderbouw (boven open)	ja
Diepte	650 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Aansluitkabel lengte	3 m
Breedte	400 mm
Nuttige hoogte	425 mm
Hoogte	500 mm
Nuttige breedte	350 mm
Aantal tafelcontactdoos	1
Aantal aan/uit-schakelaars	1
Aan/uit-schakelaar	ja
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Aantal contactdozen type F	2
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	1 mm
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computerbehuizing

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
-------------------------------------	-------------