

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiauromėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 15/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 15/16-20
GTIN	4062406046538
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 23,812 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiauromės Ø: 22,7 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	18 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiauromės Ø	22,7 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio Ø	23,812 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio gylis	59,53 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	15/16-20 UNEF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius