

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.3/4-5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 1.3/4-5
GTIN	4062406049683
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 5

Sriegio Ø: 44,45 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 39,26 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	111,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	5,08 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	36 mm
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	220 mm

Sriegio Ø	44,45 mm
Vijų skaičius colyje	5
Koto kvadratas □	29 mm
Kiaurymės Ø	39,26 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	1.3/4-5 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius