

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.3/8-6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 1.3/8-6
GTIN	4062406049287
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 6

Sriegio Ø: 34,925 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 30,6 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	34,925 mm
Kiaurymės Ø	30,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	6
Sriegio žingsnis	4,233 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	22 mm

Bendras ilgis L	200 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	87,31 mm
Koto Ø D _s	28 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	1.3/8-6 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius