

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.1-72****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 NO.1-72
GTIN	4062406047689
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 72

Sriegio Ø: 1,854 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,55 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	45 mm
Sriegio Ø	1,854 mm
Norma	DIN 371
Sriegio gylis	4,635 mm
Koto Ø D _s	2,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Vijų skaičius colyje	72
Koto kvadratas □	2,1 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	1,55 mm
Sriegio žingsnis	0,353 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1-72 UNF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius