

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 5/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 5/8-16
GTIN	4062406048495
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 15,875 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14,4 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1,588 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	14,4 mm
Sriegio gylis	39,7 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	15,875 mm

Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Vijų skaičius colyje	16
Koto kvadratas $\square$	9 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	5/8-16 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius