

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 13/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 13/16-20
GTIN	4062406048655
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 20,638 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 19,6 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	20
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Sriegio gylis	51,6 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	19,6 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	20,638 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	13/16-20 UNEF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akliñoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius