

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 3/8-16
GTIN	4062406048204
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 7,95 mm

**Techninis aprašymas**

Norma	DIN 371
Kiaurymės Ø	7,95 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio Ø	9,525 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	23,83 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	3/8-16 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius