

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.10-32****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130045 NO.10-32 |
| GTIN             | 4062406047863   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 4,826 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,1 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 6 mm     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3        |
| Sriegio gylis              | 12,1 mm  |
| Kiaurymės Ø                | 4,1 mm   |
| Sriegio Ø                  | 4,826 mm |
| Drožlių griovelio skaičius | 3        |
| Koto kvadratas □           | 4,9 mm   |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Ašmenys                      | HSS E                                        |
| Bendras ilgis L              | 70 mm                                        |
| Vijų skaičius colyje         | 32                                           |
| Sriegio žingsnis             | 0,794 mm                                     |
| Norma                        | DIN 371                                      |
| Sriegio tipas                | UNF                                          |
| Sriegio dydis                | 10-32 UNF                                    |
| Danga                        | TiN                                          |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 1B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                                            |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne                                           |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė akloji                  |
| Pjovimo kryptis              | dešinė                                       |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be                                           |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |