

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1-20****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130046 1-20 |
| GTIN | 4062406051068 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 24,3 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------|
| Vijų skaičius colyje | 20 |
| Sriegio žingsnis | 1,27 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Koto kvadratas □ | 16 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Kiaurymės Ø | 24,3 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Bendras ilgis L | 160 mm |
| Koto Ø D _s | 20 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio Ø | 25,4 mm |
| Sriegio gylis | 63,5 mm |
| Sriegio tipas | UNEF-LH |
| Sriegio dydis | 1-20 UNEF LH |
| Danga | TiN |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |