

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/2-18****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130046 1.1/2-18 |
| GTIN             | 4062406051600   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 38,1 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 36,9 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Vijų skaičius colyje       | 18       |
| Drožlių griovelių skaičius | 4        |
| Norma                      | DIN 376  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4        |
| Sriegio Ø                  | 38,1 mm  |
| Sriegio gylis              | 95,25 mm |
| Bendras ilgis L            | 200 mm   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Kiaurymės Ø                  | 36,9 mm                                      |
| Sriegio žingsnis             | 1,411 mm                                     |
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Koto kvadratas □             | 24 mm  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 32 mm  |
| Sriegio tipas                | UNEF-LH                                      |
| Sriegio dydis                | 1.1/2-18 UNEF LH                             |
| Danga                        | TiN  |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |