

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 11/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 11/16-20
GTIN	4062406050788
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 17,462 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,25 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1,27 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	17,462 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	43,7 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Ašmenys	HSS E

Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kiaurymės Ø	16,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	125 mm
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	11/16-20 UN LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius