

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,  
Tipas: 2.1/8-16****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130050 2.1/8-16 |
| GTIN             | 4062406052171   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 54 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 52,6 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Ašmenys                    | HSS      |
| Sriegio gylis              | 80,96 mm |
| Bendras ilgis L            | 140 mm   |
| Sriegio Ø                  | 54 mm    |
| Kiaurymės Ø                | 52,6 mm  |
| Sriegio žingsnis           | 1,588 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Drožlių griovelių skaičius   | 6  |
| Vijų skaičius colyje         | 16   |
| Koto $\varnothing D_s$       | 40 mm  |
| Koto kvadratas $\square$     | 32 mm  |
| Sriegio tipas                | UN   |
| Sriegio dydis                | 2.1/8-16 UN  |
| Danga                        | be dangos  |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai   |
| Sriegio norma                | ASME B1.1  |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10   |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20   |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05   |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                              |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki $1,5 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira |
| Pjovimo kryptis              | dešininė   |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui            |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius  |