

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 4-4**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130050 4-4
GTIN	4062406053048
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 4

Sriegio Ø: 101,6 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 95,11 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	12
Sriegio gylis	152,4 mm
Sriegio Ø	101,6 mm
Kiaurymės Ø	95,11 mm
Ašmenys	HSS
Koto kvadratas □	44 mm
Sriegio žingsnis	6,35 mm

Vijų skaičius colyje	4
Bendras ilgis L	180 mm
Koto $\varnothing D_s$	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	4-4 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius