

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,  
Tipas: 2.1/4-4,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 2.1/4-4,5
GTIN	4062406052287
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS

Sriegio Ø: 57,15 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Koto kvadratas □: 35 mm

Kiaurymės Ø: 51,38 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	6
Koto Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Ašmenys	HSS
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio gylis	85,73 mm
Sriegio Ø	57,15 mm
Kiaurymės Ø	51,38 mm
Sriegio žingsnis	5,644 mm

Koto kvadratas □	35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	2.1/4-4,5 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius