

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 4.1/4-10**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130050 4.1/4-10
GTIN	4062406053109
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 107,95 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 105,6 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	10
Sriegio gylis	161,925 mm
Koto kvadratas □	44 mm
Drožlių griovelių skaičius	12
Sriegio Ø	107,95 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Sriegio žingsnis	2,54 mm

Bendras ilgis L	180 mm
Kiaurymės Ø	105,6 mm
Ašmenys	HSS
Koto Ø D _s	56 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	4.1/4-10 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius