

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 3.3/8-16**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130050 3.3/8-16
GTIN	4062406052775
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 85,725 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 84,2 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS
Vijų skaičius colyje	16
Koto Ø D _s	50 mm
Sriegio Ø	85,725 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Kiaurymės Ø	84,2 mm
Bendras ilgis L	160 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Drožlių griovelių skaičius	10
Sriegio gylis	128,59 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3.3/8-16 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius