

HEDI

Machine-/werkpleklamp, Type: 10LED



Bestelgegevens

Bestelnummer	081300 10LED
GTIN	4003644000456
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm voor vrije beweegbaarheid van de lampkop, met perfecte positiestabiliteit. Machinelamp met **led's** voor gerichte belichting van de werkplek. Laag energieverbruik; verwarming en blootstelling van de belichte objecten aan UV-straling worden voorkomen.

Lampkop met verbeterd gewricht.

Homogene lichtverdeling door melkglasafdekking, uitstraalhoek 120°.

Norm:

hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

· **Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm.**

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief lichtbron, met **sterke houdmagneet, schroefklem 50 mm en bevestigingsschroeven** voor bevestiging aan machine, tafel, wand of plafond.

IP-klasse: IP 64

Lichtopbrengst: 9,6 W
Lichtstroom: 1100 lm
Aantal led's: 147
Aansluitkabel lengte: 3 m

Technische beschrijving

Lichtstroom	1100 lm
Aantal led's	147
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtbron	Led-module
Aansluitkabel lengte	3 m
Soort bevestiging	Magneetvoet
Verlichting dimbaar	nee
IP-klasse	IP 64
Lampen vervangbaar	nee
Fabrikantnummer	10LED
Lichtopbrengst	9,6 W
Nominale spanning	250 V
Kleurtemperatuur	6452 K
Uitstraalhoek	120 graden
ATEX-zone	geen
Producttype	Werkplekverlichting