

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 2.1/4-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130055 2.1/4-18
GTIN	4062406054489
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 57,15 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Koto kvadratas □: 35 mm

Kiaurymės Ø: 55,75 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	35 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Sriegio Ø	57,15 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Sriegio gylis	85,73 mm
Vijų skaičius colyje	18

Bendras ilgis L	160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Ašmenys	HSS
Kiaurymės Ø	55,75 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	2.1/4-18 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius