

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3.3/4-18

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130055 3.3/4-18
GTIN	4062406055158
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 95,25 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 94 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	180 mm
Vijų skaičius colyje	18
Koto kvadratas □	44 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Koto Ø D _s	56 mm
Ašmenys	HSS

Drožlių griovelių skaičius	10
Sriegio gylis	142,88 mm
Sriegio Ø	95,25 mm
Kiaurymės Ø	94 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	3.3/4-18 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius