

Garant
VHM-NC centravimo grąžtas 142° susuktas spirale, be dangos, Ø DC h6: 8mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	121070 8
GTIN	4045197038661
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai **centruota viršūnė**. **Centravimo kiaurymė** lengvai išgręžiama ir yra **tikslios formos**.

Tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

≥Ø 6 mm su pjova HB.

Paskirtis:

Viršūnės kampas **142°**, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	8 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	23 mm
Koto tolerancija	h6
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	h6

Smailas kampas	142 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		