

**Garant****GCCT 060204, Rūšis: HB7410**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268600 HB7410
GTIN	4062406057701
Produktų klasė	21I

## Aprašymas

GCCT 060204 HB7410 Kietlydinys: HB7410

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	TIS
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Pagrindinis naudojimas	Ti
Kietlydinys	HB7410
Ašmenys	HM

Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	GCCT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui