

Mitutoyo**Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 50-75 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421895 50-75
GTIN	4946368012629
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met niet-roterende spindel en afgevlakte meetvlakken. Meetspindel en aambeeld van gehard staal, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchromd.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Verpakking: stevige box

Meettrommelindeling: 1/50 mm

Kalibratie: B1

Kalibratie: B2

Aflezing: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Spoed van de spindel: 0,5 mm

Meetvlakken breedte: 0,75 mm

Meetvlakken lengte: 6,5 mm

Technische beschrijving

Kalibratie	B1
Kalibratie	B2
Spoed van de spindel	0,5 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meetvlakken breedte	0,75 mm

Aflezing	0,01 mm
Meetvlakken lengte	6,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Speciale beugelschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie Instelkaliber voor beugelschroefmaat Maximale nominale maat 100 mm	012110 100
Kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	012050 100
DAkkS-kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	012060 100