

Garant

Keičiama tekimo plokštelė RC.X 1003, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260640 HB725
GTIN	4062406058647
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	UM
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Rūšis	HB725
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Danga	PVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	RCMX 1003

Duomenų lapai

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui