


**Garant****CNMG 160616, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250338 HB7210-1
GTIN	4062406058982
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 160616 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: Ketus

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmPastūma  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	Ketus
Pagrindinis naudojimas	K
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7210-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 6,5 mm

Pastūma f	0,32 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui