

Garant**CNMG 120416, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250328 HB7210-1
GTIN	4062406058968
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120416 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: Ketus

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mmPastūma f : 0,32 - 0,8 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,32 - 0,8 mm/aps,
Drožlialaužis	Ketus
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Kietlydinys	HB7210-1
Kampo spindulys	1,6 mm

Pagrindinis naudojimas	K
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui