

**HOLEX****HM-stiftfrees, Z7 – middel, kruisvertand Schacht-Ø 3 mm, HM, Type: D0302****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG5691 D0302  |
| GTIN          | 4045197731012 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-stiftfreesen** met hoge taaiheid en snijkantstabiliteit. Als de kop-Ø groter is dan de schacht-Ø, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Universele vertanding Z7 voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Geschikt zowel voor handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm.  
als 546910.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Inhoud:**

**10 Stiftfreesen / verpakking.**

**Opmerking:**

**Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

**Technische beschrijving**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Totale lengte             | 38 mm        |
| Kop-Ø                     | 3 mm         |
| Vertandingsfijnheidsgraad | middel       |
| Vertandingstype           | kruisvertand |
| Vormbeschrijving          | Bol          |
| Vertanding afkorting      | Z7           |
| Koplengte L <sub>1</sub>  | 2,5 mm       |
| Vorm                      | D0302        |
| Schacht-Ø                 | 3 mm         |
| Inhoud                    | 10           |
| Snijmateriaal             | HM           |
| Producttype               | Stiftrees    |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| RVS                            | beperkt geschikt |                |          |
| Ti                             | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |

## Accessoires

|   |              |
|---|--------------|
| GraveerreesZ7 – middel, kruisvertand Type D0302 | 546910 D0302 |
|---|--------------|