


Garant**SNMG 120412, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251226 HB7210-1
GTIN	4062406059064
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120412 HB7210-1 Kampo spindulys: 1,2 mm
Kietlydinys: HB7210-1
Drožlialaužis: GM
Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mm
Pastūma f : 0,3 - 0,7 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,3 - 0,7 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	GM

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Kietlydinys	HB7210-1
Pagrindinis naudojimas	K
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui