

Garant**WNMA 080408, Rūšis: HB7210-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252076 HB7210-1
GTIN	4062406059170
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMA 080408 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mm

Pastūma f: 0,3 - 0,7 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,3 - 0,7 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Pagrindinis naudojimas	K
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7210-1

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMA 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui