

HOLEX**HM-stiftfrees, Z7 – middel, kruisvertand Schacht-Ø 6 mm, HM, Type: F0820****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | GG5075 F0820 |
| GTIN | 4045197730831 |
| Artikelklasse | GGN |

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-stiftfreesen met hoge taaiheid en snijkantstabiliteit. Als de kop-Ø groter is dan de schacht-Ø, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Universele vertanding Z7 voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Geschikt zowel voor handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots.

Schacht-Ø 6 mm.

als 540750.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Inhoud:

10 Stiftfreesen / verpakking.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|--------------|
| Kop-Ø | 8 mm |
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Vertandingsfijnheidsgraad | middel |
| Vertanding afkorting | Z7 |
| Totale lengte | 65 mm |
| Vormbeschrijving | Ronde top |
| Koplengte L ₁ | 20 mm |
| Vertandingstype | kruisvertand |
| Vorm | F0820 |
| Inhoud | 10 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Stiftrees |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| StiftreesZ7 – middel, kruisvertand Type F0820 | 540750 F0820 |
|---|--------------|