


Garant**CC. T 09T304, Rūšis: HB7210-1**

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260150 HB7210-1 |
| GTIN | 4062406059200 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CC. T 09T304 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Pagrindinis naudojimas | K |
| Kietlydinys | HB7210-1 |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 100 - 450 m/min |
| Pjūvio gylis a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Drožlialaužis | GM |

| | |
|--|---------------------------------|
| Ašmenys | HM |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pastūma f | 0,1 - 0,25 mm/aps, |
| Danga | TiCN |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T304 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |