


DNMG 150604, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150604 CA025P Kietlydinys: CA025P
 Drožlialaužis: PS
 Pjūvio gylis a_p : 1 - 4 mm
 Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Kietlydinys	CA025P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	PS

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	1 - 4 mm
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui