

**DNMG 150612, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250893 CA025P
GTIN	4960664864430
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150612 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis a_p : 1 - 5 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Drožlialaužis	PH

Kietlydinys	CA025P
Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui