



CNMG 120404, Rūšis: PR005S

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120404 PR005S Kietlydinys: PR005S

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,12 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,03 - 0,12 mm/aps,
Drožlialaužis	MQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	S

Kietlydinys	PR005S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui