

**CNMG 120408, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120408 PR005S Kietlydinys: PR005S

Drožlialaužis: MU

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,05 - 0,15 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PR005S
Drožlialaužis	MU
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui