

**DNMG 150608, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150608 PR005S Kietlydinys: PR005S

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,12 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	MQ
Pagrindinis naudojimas	S
Kietlydinys	PR005S
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas

Pastūma f	0,03 - 0,12 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui