

**TNMG 160404, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251582 PR015S
GTIN	4960664837502
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	PR015S
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	S
Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MU
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui