


TNMG 160408, Rūšis: PR015S

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251474 PR015S
GTIN	4960664837465
Produktų klasė	25E

Aprašymas

TNMG 160408 PR015S Kietlydinys: PR015S
 Drožlialaužis: MQ
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,18 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MQ
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	PR015S

Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	S
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui