

**TNMG 160408, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251583 PR015S
GTIN	4960664837519
Produktų klasė	25E

Aprašymas

TNMG 160408 PR015S Kietlydinys: PR015S

Drožlialaužis: MU

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,18 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kietlydinys	PR015S
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	S

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	MU
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui