

**VNMG 160408, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251754 PR015S
GTIN	4960664837533
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

VNMG 160408 PR015S Kietlydinys: PR015S  
Drožlialaužis: MQ  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Drožlialaužis	MQ
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	PR015S
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui