

**HOLEX****HM-stiftfrees, Z7 – middel, kruisvertand Schacht-Ø 3 mm, HM, Type: M0311****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5691 M0311
GTIN	4045197731081
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-stiftfrees** met hoge taaiheid en snijkantstabiliteit. Als de kop-Ø groter is dan de schacht-Ø, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Universele vertanding Z7 voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Geschikt zowel voor handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots.

HM-ministiftfrees met schacht-Ø 3 mm.  
als 546910.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Inhoud:**

**10 Stiftfrees / verpakking.**

**Opmerking:**

**Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	11 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vertandingstype	kruisvertand
Schacht-Ø	3 mm
Vormbeschrijving	Conisch met spitse top
Vorm	M0311
Totale lengte	38 mm
Kop-Ø	3 mm
Vertanding afkorting	Z7
Inhoud	10
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		

## Accessoires

GraveerreesZ7 – middel, kruisvertand Type M0311	546910 M0311
---	--------------