

**VNMG 160404, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251752 PR015S
GTIN	4960664837526
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	PR015S
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	MQ
Pagrindinis naudojimas	S
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui