


**WNMG 080408, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252014 PR015S
GTIN	4960664837601
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

WNMG 080408 PR015S Kietlydinys: PR015S  
Drožlialaužis: MQ  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Drožlialaužis	MQ
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	S
Ašmenys	HM

Kietlydinys	PR015S
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui