


**WN. G 080404, Rūšis: PR015S**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 PR015S
GTIN	4960664837649
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MU
Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3,5 mm
Kietlydinys	PR015S
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui