

**Garant****Steekdraaiplaat middelfijne bewerking, CU7025, Steekbreedte w: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273732 2
GTIN	4062406133832
Artikelklasse	21J

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	2 mm
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,1 mm
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	P
Soort	CU7025
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Continu	geschikt		
droog	geschikt		