

Garant

Frezavimo galvutė 45° dešininė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/7mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214200 125/7
GTIN	4045197702357
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
maksimalus išorinis Ø $D_{\text{maks.}}$	138 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7