

Garant

Frezavimo galvutė 45° dešininė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	214200 40/3
GTIN	4045197702326
Produktų klasė	210

Aprašymas
Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	53 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP