

Garant

Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 10/1mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215800 10/1
GTIN	4045197702630
Produktų klasė	210

Aprašymas

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.

- Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

- Po ilgesnio eksploataavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	80 mm
Koto Ø D_s h6	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Pjovimo briaunos Ø D_c	10 mm
Iškyšos ilgis L_1	28 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	4,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	18 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	17 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	2,94 laipsniai
$\varnothing D_3$	7 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814