

## Garant

### Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 18/2mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215800 18/2
GTIN	4045197702678
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Paskirtis:

Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.

- Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.

### Pastaba:

GARANT dinamometriniu raktu TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- Po ilgesnio eksploatavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).

## Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	90 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	18 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	12,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	34 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,11 laipsniai
$\varnothing D_3$	15 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2